

**Garant****Rohová fréza 90° krátka, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215705 32/3
GTIN	4045197410566
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.

**Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.**Technický opis**

Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Celková dĺžka $L_{celk}$	110 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Počet rezných hrán Z	3
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno

Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,0	211750 5,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219812