



## Zvislá úpinka s uhlovou nohou na bočnú montáž, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376520 1
GTIN	4020772007881
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

S uhlovým podstavcom na bočnú montáž.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.**
- **Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**
- **Poistka proti strate prítlačnej skrutky.**
- **Ochrana prstov prostredníctvom bezpečnostného upínacieho dielu bez možnosti zasiahnutia.**

#### Použitie:

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

Prítlačná skrutka	M5×30 mm
Prídržná sila P1	800 N

Prídržná sila P2	1100 N
celková výška	125 mm
Vzdialenosť otvorov e	14 mm
Ø otvoru d	4,5 mm
Vzdialenosť otvorov f	20 mm
Celková dĺžka	61 mm
Typ	6803J
Výška upínania H	27 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka