

Garant**Rohová fréza 90° krátka, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215705 40/4
GTIN	4045197410573
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.**Technický opis**

Celková dĺžka L_{celk}	115 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Dĺžka výčnelku L_1	55 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø rezných hrán D_c	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Počet rezných hrán Z	4
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219812