



## Ojnicová rychloupínka s prestavitelnou ručnou pákou, Typ: 5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376760 5
GTIN	4020772092641
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

- **Veľmi stabilná konštrukcia, s vedením pre posuvnú tyč.**
- **Posuvná tyč a ručná páka súbežné.**
- **Základné teleso z temperovanej liatiny.**
- **Pákové časti a posuvná tyč z ušľachtilej ocele, pozinkované a pasivované.**
- **Zušľachtená prítlačná skrutka.**
- **Tvrdené čapy, bezúdržbové sintrované puzdrá.**
- **Pre vysoké upínacie sily.**
- **Základné teleso z temperovanej liatiny, brunované.**

#### Použitie:

- **Na rýchle upínanie/otváranie pri sériovej výrobe.**
- **Ako prítlačný a ťahový upínač.**
- **Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení.**
- **Na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zváraní, montáži atď.**

### Technický opis

Šírka základného telesa n	58 mm
Výška upínania h do stredu skrutky	18 mm

Vzdialenosť otvorov m	41 mm
Vzdialenosť otvorov g	41 mm
Ø otvoru d	8,5 mm
Vzdialenosť otvorov l	35 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah)	12000 N
Dĺžka základného telesa f	137 mm
Prítlačná skrutka	M10×50 mm
Vzdialenosť otvorov k	8 mm
Hmotnosť	1,65 kg
Upínací zdvih	50 mm
Celková výška H	210 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Typ	6842PL
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka