



Ťažká rýchlopúienka s ojnicovou tyčou, Typ: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376720 5
GTIN	4020772008581
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi stabilná konštrukcia, s vedením pre posuvnú tyč.**
- **Posuvná tyč a ručná páka súbežné.**
- **Základné teleso z temperovanej liatiny.**
- **Pákové časti a posuvná tyč z ušľachtilej ocele, pozinkované a pasivované.**
- **Zušľachtená prítlačná skrutka.**

Použitie:

- **Na rýchle upínanie/otváranie pri sériovej výrobe.**
- **Ako prítlačný a ťahový upínač.**
- **Na montáž do špecializovaných upínacích zariadení.**
- **Na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.**

Technický opis

Výška upínania h do stredu skrutky	38 mm
Upínací zdvih	40 mm
Vzdialenosť otvorov e	41 mm
Vzdialenosť otvorov g	41 mm
Vzdialenosť otvorov f	50 mm

Ø otvoru d	8,5 mm
Prídržný sila P (tlak a ťah)	10000 N
Prítlačná skrutka	M12×50 mm
Celková výška H	137,5 mm
Celková dĺžka L	380 mm
Typ	6842
Druh produktu	Ojnicová rychloupínka