

Garant**Kopírovacia fréza 0° negatívna, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z:
10/2Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212070 10/2L
GTIN	4045197549624
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:

$a_{p\ max} = 1,1\ mm.$

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepeľou č. **674252 vel. 6IP.**

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	39 mm
$\varnothing D_3$	5 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD.. 0501
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
\varnothing stopky $D_s\ h6$	12 mm
\varnothing rezných hrán D_c	10 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	18 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	15 mm

Uhol rampy α_{\max}	5,37 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	3,72 mm
Výťacie cirkulárové frézy a_p	1,1 mm
Uhol nastavenia k	15 – 27 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219802