

Garant**Rohová fréza 90° dlhé, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Rohová fréza s nerovným delením pre vysokú plynulosť chodu.
Bez vnútorného chladenia.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	32 mm
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Celková dĺžka L_{celk}	250 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Počet rezných hrán Z	3
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorné chladenie	nie
Výmena nástrojov	PowerCard

Druh produktu

Rohová fréza

PríslušenstvoMomentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 5,0

211750 5,0

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne

219812

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP