



Upínacia doska s permanentným magnetom, priečne delenie pólov, Dĺžka pólovej dosky: 600mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380100 600
GTIN	4045197310668
Trieda položky	33S

Popis

Prevedenie:

- Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém
- VYP-ZAP spínanie ručnou pákou.
- V polohe VYP zabezpečuje ľahké protismerné pole uľahčenie odoberania obrobkov.
- Vybavené pozdĺžnymi a priečnymi dorazmi.
- Lamely z 3 mm mosadze / 12 mm ocele.
- Vytvorenie magnetického poľa bez rozptýlenia, tým sa zabráni magnetizácii obrobku.

Použitie:

- Vhodné na ťažké obrábanie ako frézovanie v obrábaní na hrubo.
- Pre malé, stredné a veľké obrobky, tiež s drsným alebo nerovným povrchom.

Technický opis

Opotrebitelnosť pólovej dosky	5 mm
Dĺžka pólovej dosky	600 mm
Hmotnosť	52 kg
Menovitá prídržní sila	150 N/cm ²
Výška	59 mm
Šírka	200 mm
Výška magnetického poľa	12 mm

Tolerancia výšky	+0,5 / -2 mm
Druh produktu	Magnetická upínacia doska