


**Garant****Fazetková fréza, s otvorom, Uhol  $\gamma$ : 45Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215795 45
GTIN	4045197383235
Trieda položky	210

**Popis****Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

dosiahnuteľná šírka úkosu b	17,8 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Uhol $\gamma$	45 Stupeň
najmenší $\varnothing D$	17 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	27,5 mm
efektívny počet rezných hrán $Z_{\text{eff}}$	3
najväčší $\varnothing D_1$	56 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	52 mm
$\varnothing$ polohovacieho otvoru	22 mm

dosiahnuteľná výška úkosu h	19 mm
Posuv zubu pri $h_{\max}$	0,14 mm
Počet otočných rezných platničiek	9
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2