

Garant**Kopírovacia fréza 0° negatívna, stopka Weldon, Ø D: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212105 25
GTIN	4045197192530
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.
 $a_{p\max} = 2$ mm.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø stopky D_s h6	20 mm
Dĺžka výčnelku L_1	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Celková dĺžka L_{celk}	107 mm
Ø D_3	15 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vnútorné chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	40 mm

Uhol rampy α_{\max}	3,22 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	12,45 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	2 mm
Uhol nastavenia k	15 – 30 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP