

Garant
Kopírovacia fréza 0° negatívna, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 10/2mm


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212087 10/2
GTIN	4045197549570
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:

$a_{p\max} = 1,1$ mm.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepeľou č. **674252 vel. 6IP**.

Technický opis

Montážny závit M	M5
Ø D ₂	9,75 mm
Ø rezných hrán D _c	10 mm
Ø D ₁ h6	5,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₃	5 mm
Celková dĺžka L _{celk}	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD.. 0501
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	3,72 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	15 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1,1 mm
Uhol rampy α_{\max}	5,37 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 0,6	211750 0,6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219802
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP