



Sínusový stôl s permanentnou magnetickou upínacou doskou, Dĺžka pólovej dosky: 175mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380700 175
GTIN	4045197310736
Trieda položky	33S

Popis

Prevedenie:

- Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém
- S permanentnou magnetickou upínacou platňou č. 380500.
- Otáčanie okolo pozdĺžnej osi.
- Rozsah otáčania 0 – 45°. Uhlová presnosť ± 5 s. podkladová mierka pri 0° = 3 mm. Rovinná súbežnosť $\pm 0,005/100$ mm.
- S krížnym pólovým členením 0,5 mm mosadz / 1,4 mm ocel'.
- Najvyššia presnosť pri extrémne plochých konštrukciách.

Použitie:

Na brúsne a elektroerozívne práce.

Rozsah balenia:

Vrátane drevenej debničky a sínusovej prevodnej tabuľky zo stupne/minúty na milimetre.

Technický opis

Základná doska Dĺžka	215 mm
Základná doska Šírka	115 mm
Šírka	100 mm
Výška magnetického poľa	6 mm

Menovitá přídržní síla	80 N/cm ²
Výška pri 0°	77 mm
Hmotnosť	10 kg
Délka pólovej dosky	175 mm
Tolerancia výšky	0 / -2 mm
Opotrebitelnosť pólovej dosky	8 mm
Druh produktu	Magnetická upínacia doska