

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 160/10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Rohová fréza s nerovným delením pre vysokú plynulosť chodu. Na upínace podľa normy DIN 2079 so 4 upevňovacími otvormi. Z technických dôvodov bez vnútorného chladenia.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 5,0** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Ø rezných hrán D_c	160 mm
Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Počet rezných hrán Z	10
Prevedenie stopky	s otvorom

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219812
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,0	211750 5,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP