

**Garant****Kopírovacia fréza 0° negatívna, stopka Weldon, Ø D: 16Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212090 16L
GTIN	4045197192400
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

**Upozornenie:**

$a_{p\max} = 1,5 \text{ mm}$ .

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	135 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	26 mm
Ø rezných hrán $D_c$	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_3$	9 mm
Ø dĺžka $d_1$	80 mm
Ø stopky $D_s \text{ h6}$	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD.. 0702
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	30 mm

Vřtacie cirkulárové frězy $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	3,89 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	7,23 mm
Vřtacie cirkulárové frězy $a_p$	1,5 mm
Uhol nastavenia k	15 – 28 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Frěza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frězy	Cirkulárna frěza
Použitie frězy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia frěza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219803
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP