

Garant**Fazetková fréza, s otvorom, Uhol γ : 15Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215795 15
GTIN	4045197383211
Trieda položky	210

Popis**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

najväčší $\varnothing D_1$	70 mm
najmenší $\varnothing D$	17 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
\varnothing polohovacieho otvoru	22 mm
Uhol γ	15 Stupeň
dosiahnuteľná šírka úkosu b	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003
dosiahnuteľná výška úkosu h	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Celková dĺžka L_{celk}	52 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	27,5 mm
Posuv zubu pri h_{max}	0,4 mm
Počet otočných rezných platničiek	9
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814