

Garant**Kopírovacia fréza 0° negatívna, stopka Weldon, Ø D: 25Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212105 25L
GTIN	4045197192547
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$ mm.

Technický opis

Ø stopky D_s h6	25 mm
Dĺžka výčnelku L_1	70 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	180 mm
Ø D_3	15 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorné chladenie	áno
Víťacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	48 mm
Víťacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	40 mm

Uhol rampy α_{\max}	3,22 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	12,45 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	2 mm
Uhol nastavenia k	15 – 30 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8