

**Garant****Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 80/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215715 80/7
GTIN	4045197410665
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Ø rezných hrán $D_c$	80 mm
Počet rezných hrán Z	7
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,0	211750 5,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219812