

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 52/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215715 52/5
GTIN	4045197410627
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 5,0** s čepeľou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø rezných hrán D _c	52 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Počet rezných hrán Z	5
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219812
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0