

Garant**APKX 16..24 PDER, HB7635, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215756 INOX
GTIN	4045197411082
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D/a_{p\max} = 7$ mm.

Technický opis

vhodné držiaky	AP..1604
Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,15 mm
Uhlový Polomer	2,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APKX 16..24 PDER
Typ	HB7635
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	5,76 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	350	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	230	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	230	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	90	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	150	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	35	S
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		