

Garant**Fazetková fréza, s otvorom, Uhol γ : 30Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215795 30
GTIN	4045197383228
Trieda položky	210

Popis**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	27,5 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h	13 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b	24 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
najmenší Ø D	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003
Uhol γ	30 Stupeň
najväčší Ø D ₁	65 mm
efektívny počet rezných hrán Z _{eff}	3

Celková dĺžka L_{celk}	52 mm
Posuv zubu pri h_{max}	0,2 mm
Počet otočných rezných platničiek	9
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814