

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 125/9mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215715 125/9
GTIN	4045197410689
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	125 mm
Celková dĺžka L _{celk}	63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Počet rezných hrán Z	9
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,0	211750 5,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219812
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP