

Garant**Kopírovacia fréza 0° negatívna, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 52/7mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212125 52/7
GTIN	4045197192615
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.
 $a_{p\max} = 2$ mm.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Ø D ₃	42 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Ø rezných hrán D _c	52 mm
Celková dĺžka L _{celk}	50 mm
Počet rezných hrán Z	7

Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	2 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	39,45 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,02 Stupeň
Uhol nastavenia k	15 – 30 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8