


**Rohová fréza 90° 5720VZ16, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	220803 80/4
GTIN	2050002058316
Trieda položky	28R

**Popis****Prevedenie:**

Frézovacie telesá s valcovou stopkou sú vyvážené na  $G = 6,3$  pri 30000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárnym rozhraním sa musia vyvážiť pri upnutí vysokootáčkového obrábania. Konštrukcia dovoľuje uchytenie rádiusových vymeniteľných doštičiek do  $r_e=6,0\text{mm}$  bez modifikácie nosiča a bez korekcie dĺžky.

**Technický opis**

Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Ø rezných hrán $D_c$	80 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	16 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZD.. 16M5
Počet rezných hrán Z	4
Víťacie cirkulárové frézy $a_p$	4 mm

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	70,5 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	2,03 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	144 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229900
------------------	--------