

**Garant****Kopírovacia fréza 0° negatívna, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 42/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212135 42/5
GTIN	4045197192752
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

**Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**. $a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	42 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	42 mm
Montážny závit M	M16

Počet rezných hrán Z	5
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	29,45 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Vítacie cirkulárové frézy $a_p$	2 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,36 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8