

Garant**Kopírovacia fréza 0° negatívna, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 42/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212125 42/6
GTIN	4045197192592
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	42 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Ø D_3	32 mm
Počet rezných hrán Z	6

Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	2 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	29,45 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,36 Stupeň
Uhol nastavenia k	15 – 30 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219804
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP