

Garant**Kopírovacia fréza 0° negatívna, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212135 25/3
GTIN	4045197406798
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Montážny závit M	M12
Celková dĺžka L_{celk}	35 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Ø $D_1\ h_6$	12,5 mm
Ø D_3	15 mm
Ø D_2	20,7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Počet rezných hrán Z	3

Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	12,45 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy a_p	2 mm
Uhol rampy α_{\max}	3,22 Stupeň
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8