

**Garant****Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/3Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215800 32/3L
GTIN	4045197281210
Trieda položky	210

**Popis****Použitie:**

**Univerzálne použitie na všetky materiály.**

- Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

- **Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).**

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{celk}$	195 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Dĺžka výčnelku $L_1$	55 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Počet rezných hrán Z	3
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	26,85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	62 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	61 mm

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,53 Stupeň
$\varnothing D_3$	29 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219814
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP