

Garant**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 25/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215860 25/2
GTIN	4045197133281
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Veľmi vysoký výkon trieskového obrábania, pretože sú počas každej otáčky v nasadení 2, príp. 3 rezné hrany.

Použitie:

Na valcové frézovanie a orezávanie.

Upozornenie:

Nepoužívať na šikmé frézovanie a rotačné zanorovanie!

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	28 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	52 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	2
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Počet otočných rezných platničiek	6
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219814