

Garant**Rohová fréza 90°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215870 16/2
GTIN	4045197193032
Trieda položky	210

Popis

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály a na frézovanie drážok.

Upozornenie:

Upínanie na frézy so závitom pozri v katalógu časť 3.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003
Ø D ₂	12,7 mm
Montážny závit M	M8
Celková dĺžka L _{celk}	23 mm
Ø rezných hrán D _c	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	30 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	29 mm
Uhol rampy α _{max}	1,32 Stupeň

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	10,85 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814