

**Garant****Fazetková fréza, s otvorom, Uhol  $\gamma$ : 75Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215795 75     |
| GTIN             | 4045197383259 |
| Trieda položky   | 210           |

**Popis****Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ø polohovacieho otvoru                    | 16 mm                |
| najmenší Ø D                              | 19 mm                |
| Celková dĺžka $L_{celk}$                  | 60 mm                |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Uhol $\gamma$                             | 75 Stupeň            |
| dosiahnuteľná šírka úkosu b               | 7 mm                 |
| dosiahnuteľná dĺžka úkosu l               | 27,5 mm              |
| dosiahnuteľná výška úkosu h               | 27 mm                |
| efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$    | 3                    |
| najväčší Ø $D_1$                          | 33 mm                |
| vhodná otočná rezná platnička             | AP.. 1003            |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Posuv zubu pri $h_{\max}$         | 0,11 mm         |
| Počet otočných rezných platničiek | 9               |
| Prevedenie stopky                 | s otvorom       |
| Vnútorne chladenie                | áno             |
| Výmena nástrojov                  | PowerCard       |
| Druh produktu                     | Fazetková fréza |

## Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP  | 674252 8IP |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne                  | 219814     |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2 | 211750 1,2 |