

Garant**Rohová fréza 90°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215870 32/5
GTIN	4045197195425
Trieda položky	210

Popis

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály a na frézovanie drážok.

Upozornenie:

Upínanie na frézy so závitom pozri v katalógu časť 3.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	43 mm
Montážny závit M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003
\varnothing rezných hrán D_c	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Počet rezných hrán Z	5
Víťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	62 mm
Víťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	61 mm

Uhol rampy α_{\max}	0,53 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	26,85 mm
$\varnothing D_3$	29 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP