

Garant
Rohová fréza 90°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215870 20/3
GTIN	4045197193056
Trieda položky	210

Popis

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály a na frézovanie drážok.

Upozornenie:

Upínanie na frézy so závitom pozri v katalógu časť 3.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Montážny závit M	M10
Ø rezných hrán D_c	20 mm
Celková dĺžka L_{celk}	30 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	17,7 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003
Ø D_1 h6	10,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	38 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	37 mm
Uhol rampy α_{max}	0,96 Stupeň

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	14,85 mm
$\varnothing D_3$	17 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814