

**Garant****Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 32/2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Trieda položky	210

## Popis

**Prevedenie:**

Veľmi vysoký výkon trieskového obrábania, pretože sú počas každej otáčky v nasadení 2, príp. 3 rezné hrany.

**Použitie:**

Na valcové frézovanie a orezávanie.

**Upozornenie:**

**Nepoužívať na šikmé frézovanie a rotačné zanorovanie!**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku $L_1$	54 mm
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Celková dĺžka $L_{celk}$	114 mm
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	2
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003
maximálna hĺbka rezu $a_{pmax}$	38 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Počet otočných rezných platničiek	8

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219814