

Garant**Rohová fréza 90°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 15,7/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215870 15,7/2
GTIN	4045197193025
Trieda položky	210

Popis

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály a na frézovanie drážok.

Upozornenie:

Upínanie na frézy so závitom pozri v katalógu časť 3.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	15,7 mm
Celková dĺžka L_{celk}	23 mm
Ø D_1 h6	8,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003
Ø D_2	12,7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Montážny závit M	M8
Počet rezných hrán Z	2
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	29,4 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	28,4 mm
Uhol rampy α_{max}	1,36 Stupeň

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	10,55 mm
$\varnothing D_3$	12,7 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814