

Garant**CC.T 09T302, Typ: HU7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260148 HU7310
GTIN	4045197667908
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HU7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 09T302
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie