

**Garant****CC.T 09T302, Typ: HB7310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Lamač triesok	AM
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 09T302
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie