

Garant**CC.T 09T304, Typ: CB7010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260150 CB7010
GTIN	4045197667922
Trieda položky	21G

Technický opis

Ďalšie použitie	M
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	70 - 180 m/min
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 240 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CB7010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie