



Hrubovací brúsny kotúč Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Ø kotúča × šírka kotúča: 125X4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560446 125X4
GTIN	4064035079086
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Hrubovací brúsny kotúč s inovatívnym **precízne tvarovaným keramickým zrnom Cubitron™ II na INOX a ocel**. Veľmi veľký obrusovací výkon a maximálna životnosť. Nízka prítlačná sila na prácu bez únavy.

Prepracované precízne tvarované zrno Cubitron™ II so **zlepšenou mikrokryštalickou štruktúrou pre lepší výkon, výsledky a udržateľnosť**. V porovnaní s Cubitron™ II sa rýchlosť rezania zvyšuje až o 5 % a proces brúsenia je tichší.

Použitie:

Môže byť použitý ako hrubovací, ako aj rezný kotúč, takže je ideálny pre rezanie, brúsenie a drážkovanie. Vhodný pre použitie na INOX a ocel.

Špecifikácia:

A36R-BF

Technický opis

Šírka kotúča	4,2 mm
pre hrúbky materiálu	12,6 - 21 mm

Popis tvaru	rovné
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Špecifikácia	A36R-BF
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčany uhol nábehu	90 Stupeň
odporúčany uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	Oceľ
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		