

Garant**CC.T 09T302, Typ: CB7010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 240 m/min
Ďalšie použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	70 - 180 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Typ	CB7010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie