

**DNMG 150604, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250796 CA6525
GTIN	4960664471737
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	MS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,7 - 4 mm
Hlavné použitie	M
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie