

 **KOMET****Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 37mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 37
GTIN	4047109025691
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 8IP2 (1,3 Nm)
---	----------------------

Počet rezných hrán Z	1
Veľkosť centrovacieho hrotu	26
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Skrutka pre základné teleso	239655 15IP1
Základné teleso Veľkosť	33
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	37
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 26	236657 26
Základné teleso KOMET® Ø DC 33	236653 33
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 26	236656 26
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP	239655 15IP
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Základné teleso KOMET® Ø DC 33	236652 33
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP2	239655 8IP2
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 26	236655 26
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP1	239655 15IP1
Základné teleso KOMET® Ø DC 33	236654 33

