

**DNMG 150604, Typ: SW05****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250796 SW05
GTIN	4960664629725
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Lamač triesok	MU
Hlavné použitie	Ti
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	SW05
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie