

**DNMG 150608, Typ: SW05****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250797 SW05
GTIN	4960664629732
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	Ti
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Lamač triesok	MU
Typ	SW05
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie