

 **KOMET****Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 42mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236650 42 |
| GTIN | 4047109025738 |
| Trieda položky | 24L |

Popis**Prevedenie:**

- **Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.**
- **Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.**
- **Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.**
- **Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomeri zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priečnych otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.**

Použitie:

- **Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.**
- **So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.**
- **S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.**

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

| | |
|----------------------|---|
| Počet rezných hrán Z | 1 |
|----------------------|---|

| | |
|---|----------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 05T304 |
| Skrutka pre základné teleso | 239655 20IP1 |
| Základné teleso Veľkosť | 40 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
| Veľkosť centrovacieho hrotu | 40 |
| Séria | KUB Centron® |
| Menovitý-Ø D | 42 |
| pre Ø palca | 1 21/32 palec |
| Použite vrtáka | Stredenie |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienečne strediace vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené strediace vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|--|--------------|
| Základné teleso KOMET® Ø DC 40 | 236654 40 |
| HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 40 | 236655 40 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP1 | 239655 20IP1 |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP | 239655 20IP |
| HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 40 | 236656 40 |
| Základné teleso KOMET® Ø DC 40 | 236652 40 |
| Strediaci hrot KOMET KUB Centron®, tvrdokov Typ 40 | 236657 40 |
| Základné teleso KOMET® Ø DC 40 | 236653 40 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,3 | 211750 1,3 |

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP2

239655 8IP2