



Akumulátorové inšpekčné svetidlo Line Light, Typ: 465



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081341 465
GTIN	5708997352441
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Pracovné osvetlenie Line Light je vyrobené z extrudovaného akrylového profilu so **zabudovanou šošovkou** (uhol vyžarovania 75°) a tým mimoriadne **robustné a odolné voči nárazom**. S dodatočnou čelnou baterkou (150 lúmenov). Lampu je možné v držiaku otáčať a nastaviť bez clonenia.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Pracovné svetlo s akumulátorom, nabíjacím zdrojom, držiakom spony s magnetom a fixovateľným hákom.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zóna ATEX	žiadna
Trvanie osvetlenia	1,5 h
Svetelný tok	150 - 600 lm
Celková dĺžka	357 mm
Ø hlavy	25 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Osvetľovacie teleso	LED modul
Kapacita akumulátora	2,6 Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Uhol vyžarovania	75 Stupeň
Napätie akumulátora	3,7 V
Teplota farby	6000 K
Svetelný výkon	2,6 W
Hmotnosť	220 g
Druh produktu	Inšpekčné svetidlo