

**VNMG 160408, Typ: CA4515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251824 CA4515 |
| GTIN | 4960664600380 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Hĺbka rezu a_p | 0,75 - 3 mm |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Posuv f | 0,05 - 0,7 mm/ot, |
| Hlavné použitie | K |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 110 - 360 m/min |
| Lamač triesok | STD |
| Typ | CA4515 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VNMG 160408 |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie