

Garant
Sústružnícky držiak eco QT, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/08

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251903 25/08
GTIN	4045197651082
Trieda položky	21U

Popis
Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Výhoda:

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický opis

Veľkosť doštičiek	8 mm
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Podložka	259031 19
Funkčná šírka L ₄	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Skrutka pre podložku	259025 1
Čeľusť	259038 10

Držiak ISO-kód	DWLNRL 2525X08
Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	103,5 mm
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 19	259031 19
Podložka Typ 11	259031 11
Skrutka pre podložku Typ 1	259025 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500