

**VNMG 160408, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251754 CA6525
GTIN	4960664513215
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	MQ
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie