

Garant**CCGT 120402, Typ: HB7310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260156 HB7310
GTIN	4045197668233
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	AM
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 120402
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie