

**VNMG 160404, Typ: CA4515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251822 CA4515
GTIN	4960664600373
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	K
Lamač triesok	STD
Posuv f	0,05 - 0,7 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 360 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,75 - 3 mm
Typ	CA4515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie